


Regulator de precizie LRP-7.0-6

Numar piesa: 2418761

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Seria	LR
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	ventil de reglaj cu membrana de precizie actionata de pilot
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu ventilare secundara
Indicator de presiune	G1/8 pregatit
Presiune de lucru	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.1 bar...6 bar
Histerezis max. de presiune	0.02 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	240 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	200 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii
Racord manometru	G1/8
Conector pneumatic 1	pentru placa de racordare Ø 7 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru placa de racordare Ø 7mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu
Material membrana	NBR