

## Kit de oprire DADP-ES-Q12-40

Numar piesa: 2536506

**FESTO**



## Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                            |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensiune                           | 40                                 |
| Domeniu de reglaj unghi de pivotare  | 0 grd...270 grd                    |
| Pozitie de instalare                 | orice                              |
| Reglare fina                         | -6 grd                             |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune       |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B2-L                     |
| Temperatura ambianta                 | 0 °C...60 °C                       |
| Greutate produs                      | 450 g                              |
| Tipul de montare                     | cu orificiu de trecere             |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                       |
| Opriri de material                   | otel inoxidabil aliaj inalt        |
| Material parghie                     | Bronz cu beriliu placat cu nichel  |
| Material saiba                       | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat |