

Inel etansare NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Numar piesa: 2652517

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Unitate de ambalare	10
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata) Vapori de apa
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-20 °C...120 °C
Cuplu de strangere nominal	20 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 10 %
Greutate produs	0.05 g
Conexiune pneumatica	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	PEEK