


Placa racordare VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Numar piesa: 2738672

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	54 mm
Functia de conectare 32	G1/4
Functia de conectare 34	G1/4
Conector pneumatic 22	Placa de racordare G3/8
Conexiune pneumatica 44	Placa de racordare G3/8
Pozitie de instalare	orice
Presiune de lucru	0 bar...16 bar
Presiunea de control	3 bar...8 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	2000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Greutate produs	3400 g
Conexiune aer de control 14	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Conexiune pneumatica 4	G3/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnitura inelara	NBR
Material suruburi	Otel