

Cilindru burduf EB-80-20

Numar piesa: 2748903

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	80
Ø de montare necesar	95 mm
Cursa	20 mm
Înălțime max., extins	70 mm
Unghi maxim de înclinare	10 grd
Decalaj max.	5 mm
Înălțime min. de montare	50 mm
Mod de funcționare	cu simplă acțiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Funcționarea cu ulei nu este posibilă
Clasă de rezistență la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-40 °C...70 °C
Forță de restabilire	400 N
Greutate produs	500 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatică	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	CR
Material carcasa	Aluminiu turnat