


## Cilindru burduf EB-80-45

Numar piesa: 2748904

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensiune                                  | 80                                            |
| Ø de montare necesar                        | 95 mm                                         |
| Cursa                                       | 45 mm                                         |
| Înălțime max., extins                       | 110 mm                                        |
| Unghi maxim de înclinare                    | 15 grd                                        |
| Decalaj max.                                | 10 mm                                         |
| Înălțime min. de montare                    | 65 mm                                         |
| Mod de funcționare                          | cu simplă acțiune                             |
| Presiune de lucru                           | 0 bar...8 bar                                 |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comandă | Funcționarea cu ulei nu este posibilă         |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK        | 0 - nu este afectat de coroziune              |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiantă                        | -40 °C...70 °C                                |
| Forță de restabilire                        | 200 N                                         |
| Greutate produs                             | 500 g                                         |
| Tipul de montare                            | cu filet interior                             |
| Conexiune pneumatică                        | G1/4                                          |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                  |
| Material burduf                             | CR                                            |
| Material carcasa                            | Aluminiu turnat                               |