


Conector rapid tip T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Numar piesa: 2839846

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101
Tipul de montare	insurubabil
Greutate produs	28 g
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M12x1, 5 pini, codificare A
Conector electric 2	Stecher drept, M12x1, 2 pini, codare A
Conexiune electrica 3	Stecher drept, M12, 3 pini, codificare A
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	1.5 kV
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeza	Zinc turnat sub presiune nichelat
Material garnituri	FPM
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru placat cu aur