



Distribuitor cu comanda electrica MZH-3-0,4-K

Cod: 30210

FESTO

Micro-Pneumatic, cu bobina si actionare manuala suplimentara,
fara conector electric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	3/2 inchis, monostabil
debit nominal normal	4 l/min
presiune de operare	0 ... 7 bar
structura constructiva	scaun tip taler
tip de protectie	IP40 cu priza de contact
deschidere nominala	0,4 mm
tip de comanda	direct
durata de deconectare	4 ms
durata de conectare	4 ms
durata de anclansare	100%
caracteristica bobina	24V DC: 0,5W
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
temperatura mediului	-5 ... 50 °C -5 ... 50 °C
greutate produs	20 g
tip fixare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	placa de conectare
racord pneumatic 2	placa de conectare
racord pneumatic 3	placa de conectare
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune