


Senzor de proximitate SMEO-1-LED-24-B

Numar piesa: 30459

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	Construcie monobloc
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Nota privind materialele	Conform RoHS
Variabila masurata	Pozitia
Principiul de masurare	element magnetic Reed
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Precizie de repetare	0.2 mm
Iesire de comutare	contact bipolar
Functia elementului de comutare	Contact N/O
Timp de comutare	0.5 ms
Frecventa max. de comutare	500 Hz
Curent de iesire max.	1 A
Capacitate de comutare CA max.	27 VA
Capacitate de comutare CC	27 W
Rezistenta la scurtcircuit	nu
Rezistenta la suprasarcina	indisponibil
Domeniu de tensiune de lucru CA	12 V...27 V
Domeniu de tensiune de lucru CC	12 V...27 V
Protectie la polaritate inversa	nu
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune directie de evacuare	longitudinal
Lungime cablu	2.5 m
Culoare manta de cablu	gri
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Tipul de montare	cu accesorii
Pozitie de instalare	orice

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	85 g
Culoarea carcasei	negru
Material carcasa	Rasina epoxidica Ranforsat cu PET Otel
Afisajul starii de comutare	LED galben
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Tip de protectie	IP67
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L