

# Cilindru oscilant DSRL-12-180-P-FW

Numar piesa: 30654

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | 12                                                 |
| Unghiul de amortizare                                   | 2.2 grd                                            |
| Domeniu de reglaj unghi de pivotare                     | 0 grd...180 grd                                    |
| Unghi de pivotare                                       | 0 grd...180 grd                                    |
| Amortizare                                              | inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                              |
| Mod de functionare                                      | cu dubla actiune                                   |
| Structura constructiva                                  | Aripa oscilanta                                    |
| Detectarea pozitiei                                     | fara                                               |
| Presiune de lucru                                       | 2 bar...8 bar                                      |
| Frecventa max. de oscilatie la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) | 3 Hz                                               |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                     |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C                                     |
| Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)              | 1 Nm                                               |
| Greutate produs                                         | 200 g                                              |
| Tipul de montare                                        | cu orificiu de trecere                             |
| Conexiune pneumatica                                    | M5                                                 |
| Material arbore de actionare                            | Otel<br>nichelat                                   |
| Material garnituri                                      | NBR                                                |