


Cablu priză KMF-1-24DC-5-LED

Numar piesa: 30937

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Indicatorul pozitiei de comutare	LED
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M3
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	320 g
Conector electric	Priza
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Lungime cablu	5 m
Diametrul cablului	6 mm
Ansamblu cablu	3 x 0,75 mm ²
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Material manta de cablu	PVC
Material carcasa	PC POM
Material contacte de cuplare	Bronz