


Cablu priză KMV-1-24DC-2,5-LED

Numar piesa: 30939

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Afisajul starii de comutare	LED
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M3
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	170 g
Conector electric	Priza Forma B
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Lungime cablu	2.5 m
Diametrul cablului	6 mm
Ansamblu cablu	3 x 0,75 mm ²
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	PVC
Material carcasa	PC
Material contacte de cuplare	Bronz