

Cablu priză KME-1-24-2.5-LED

Numar piesa: 30943

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Afisarea starii semnalului	LED galben
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M3
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	135 g
Conexiune electrica 1	Priza inclinata, design patrat, 3 pini, forma C
Conector electric 2	Capat deschis, 2 fire
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Lungime cablu	2.5 m
Proprietate cablu	pentru aplicatii statice
Raza min. de indoire a cablului	52 mm
Diametrul cablului	5.2 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,1 mm
Ansamblu cablu	2 x 0,75 mm ²
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	PVC
Material carcasa	TPE-U (PU)
Material garnituri	NBR
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru placat cu argint