

Racord tub protectie MKGV-23-M32-B

Numar piesa: 3152612

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	100
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Temperatura ambianta	-40 °C...100 °C
Tipul de montare	cu filet exterior
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material conector cu filet	PA