

# Articulație tip furcă SGA-M10X1,25

Numar piesa: 32954

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                      |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Dimensiune                           | M10x1,25                     |
| Abatere radiala +/-                  | 5 mm                         |
| Compensator de unghi +/-             | 120 grd                      |
| Pozitie de instalare                 | orice                        |
| Racord filetat                       | Filet exterior M10x1,25      |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B2-L               |
| Temperatura ambianta                 | -40 °C...150 °C              |
| Sarcina admisibila maxima            | 0.9 kN                       |
| Greutate produs                      | 129 g                        |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                 |
| Material bolt                        | Otel galvanizat              |
| Material articulatie sferica         | Otel galvanizat              |
| Material siguranta                   | Otel cu arc, galvanizat      |