


Piesa lagar LNZG-63/80

Numar piesa: 32961

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	63/80
Pe baza standardului	ISO 15552
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Sarcina admisibila maxima	6 kN
Greutate produs	178 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	Aliaj de aluminiu forjat
Material rulment	Material plastic