

## Piesa cuplare KSG-M27X2

Numar piesa: 32967

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                  | M27x2                                                                                                                                                                  |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                                                                                                                                  |
| Racord filetat                              | Filet interior M27x2                                                                                                                                                   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune                                                                                                                                           |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                         |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare.<br>Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip<br>stecher si bobinele |
| Temperatura ambianta                        | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                        |
| Greutate produs                             | 1083 g                                                                                                                                                                 |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                                           |
| Material fixare                             | Otel<br>galvanizat                                                                                                                                                     |
| Material piesa filetata                     | Otel<br>galvanizat                                                                                                                                                     |