


# Element 'SAU' OS-1/2

Numar piesa: 3427

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | Funcția OR                                                         |
| Conector pneumatic 1                                 | G1/2                                                               |
| Conexiune pneumatica 2                               | G1/2                                                               |
| Tipul de montare                                     | cu orificiu de trecere                                             |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 5000 l/min                                                         |
| Presiune de lucru                                    | 1 bar...10 bar                                                     |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                                     |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Latimea nominala                                     | 12 mm                                                              |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                                     |
| Conector pneumatic 3                                 | G1/2                                                               |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                       |