


# Ventil pneumatic VLX-2-1-MS

Numar piesa: 34436

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Structura constructiva                               | Ventil cu membrana                               |
| Tip de actionare                                     | pneumatic                                        |
| Principiul de etansare                               | slab                                             |
| Pozitie de instalare                                 | orice                                            |
| Tipul de montare                                     | Instalarea liniei                                |
| Conectare armatura                                   | G1                                               |
| Latimea nominala                                     | 25 mm                                            |
| Functie de ventil                                    | 2/2 monostabil inchis                            |
| Directia de curgere                                  | nu este reversibil                               |
| Presiune mediu                                       | 1 bar...10 bar                                   |
| Functia de evacuare a aerului                        | nu se poate droseliza                            |
| Tip de revenire                                      | arc pneumatic                                    |
| Tipul de comanda                                     | pilotat                                          |
| Mediu de comanda                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Mediu                                                | aer comprimat filtrat, finete de filtrare 200 µm |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...80 °C                                   |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                   |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 14000 l/min                                      |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Material carcasa                                     | Alama                                            |
| Material suruburi                                    | otel inoxidabil inalt aliat                      |
| Numar material surub                                 | 1.4301                                           |
| Greutate produs                                      | 1010 g                                           |