

Amortizor de soc YSR-20-25-C

Numar piesa: 34574

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	20
Cursa	25 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	3 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.3 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	25 mm
Forta max. de ridicare	3000 N
Consumul max. de energie pe cursa	60 J
Consum max. de energie pe ora	92000 J
Energie reziduala max.	0.32 J
Forta de restabilire	10 N
Forta minima de insertie	100 N
Greutate produs	318 g
Interval de masa	120 kg
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel galvanizat
Material tija de piston	otel aliaj inalt