

## Stechere de cuplare KS3-CK-6

Numar piesa: 3478

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Latimea nominala                                        | 4.9 mm                                                                                            |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                               |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)    | 216 l/min...464 l/min                                                                             |
| Debitul nominal standardizat conform ISO 8778           | 234.1 l/min...503 l/min                                                                           |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                     |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                                                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                                                      |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C                                                                                    |
| Greutate produs                                         | 21 g                                                                                              |
| Conector pneumatic 1                                    | pentru furtun cu Ø exterior 8 mm<br>pentru niplu de legatura, Ø interior 6 mm cu piulita olandeza |
| Material piulita olandeza                               | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat                                                                |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                                      |
| Informatii despre material                              | Alama, nichelata                                                                                  |