


Cablu legatura KMYZ-2-24-2,5-LED

Numar piesa: 34997

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Clasificarea maritima	acces certificat
Indicatorul pozitiei de comutare	LED
Tipul de montare	pe ventilul electromagnetic cu surub autofiletant
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	50 g
Conector electric	2 pini / 2 fire priza inclinata / cablu design patrat / capat deschis
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Lungime cablu	2.5 m
Proprietate cablu	Standard
Diametrul cablului	3.4 mm
Ansamblu cablu	2 x 0,25 mm ²
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Material carcasa	PA
Material contacte de cuplare	Bronz