

Drosel evacuare GRE-3/8-NPT

Numar piesa: 35311

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcție de presiune acustică pe drosel
Selectare funcție suplimentară	cu amortizor de zgomot
Conector pneumatic 1	NPT3/8-18
Element de reglare	surub cu fantă
Tipul de montare	însurubabil
Debit nominal 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	3 l/min...2000 l/min
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Temperatura ambiantă	-10 °C...70 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...70 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS