

Pistol economic suflare LSP-1/4-D

Numar piesa: 35528

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcția de evacuare a aerului	Procesul de suflare poate fi dozat
Presiune de lucru	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Debit în raport cu atmosfera	120 l/min
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	120 l/min
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	130 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nivel de presiune acustică	90 dB(A)
Temperatura ambiantă	-10 °C...50 °C
Greutate produs	240 g
Conexiune pneumatică	Filet interior G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune, acoperit