


Generator vacuum VAD-MYB-I-1/8

Numar piesa: 35530

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametru nominal duza Laval	0.7 mm
Pozitie de instalare	orice
Caracteristicile ejectorului	vid ridicat
Funcție integrată	Ventil ejector cu puls, electric Ventil on/off electric
Structura constructivă	În formă de T
Presiune de lucru	1.5 bar...8 bar
Vacuum max.	90 %
Ciclu de lucru	100%
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Funcționarea cu ulei nu este posibilă
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Tip de protecție	IP65
Temperatura ambiantă	0 °C...50 °C
Conector electric	Stecher
Tipul de montare	cu filet interior
Conector pneumatic 1	M5
Racord de vacuum	G1/8
Material carcasa	Aluminiu