



Ventil on/off HE-1/4-DB-MINI

Numar piesa: 3563687

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	DB
Dimensiune	Mini
Dimensiune grila	44 mm
Structura constructiva	Ventil START
Tip de actionare	manual
Principiul de etansare	slab
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Blocaj de actionare	Lacat (optional)
Actionare manuala	fara
Tipul de comanda	direct
Funcție de ventil	3/2 bistabil
Presiune de lucru	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Suprapunere	suprapunere negativa
Valoare C	6.3 l/sbar
b-valoare	0.8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	2300 l/min
Debit nominal normal 2-3	700 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Tipul de montare	Instalarea liniei cu orificiu de trecere
Greutate produs	66 g
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4

Caracteristica	Valoare
Clasa de puritate a aerului la ieseire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Material sertar cu piston	POM
Material garnituri	FPM
Material carcasa	Ranforsat cu PA