

Piesa cuplare KSZ-M10X1,25

Numar piesa: 36125

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M10x1,25
Pozitie de instalare	orice
Racord filetat	Filet interior M10x1,25
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Sarcina admisibila maxima	0.9 kN
Greutate produs	110 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	Otel galvanizat
Material piesa filetata	Otel galvanizat