


Cilindru burduf EB-145-60

Numar piesa: 36486

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	145
Ø de montare necesar	160 mm
Cursa	60 mm
Înălțime max., extins	110 mm
Unghi maxim de înclinare	20 grd
Decalaj max.	10 mm
Înălțime min. de montare	50 mm
Mod de funcționare	cu simpla acțiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Funcționarea cu ulei nu este posibilă
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-40 °C...70 °C
Forță de restabilire	120 N
Greutate produs	900 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatică	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasa	Oțel galvanizat