


Cilindru burduf EB-165-65

Numar piesa: 36487

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	165
Ø de montare necesar	180 mm
Cursa	65 mm
Înălțime max., extins	115 mm
Unghi maxim de înclinare	20 grd
Decalaj max.	10 mm
Înălțime min. de montare	51 mm
Mod de funcționare	cu simplă acțiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Funcționarea cu ulei nu este posibilă
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-40 °C...70 °C
Forță de restabilire	200 N
Greutate produs	1200 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatică	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasa	Oțel galvanizat