


Cilindru burdof EB-250-85

Numar piesa: 36489

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	250
Ø de montare necesar	265 mm
Cursa	85 mm
Înălțime max., extins	140 mm
Unghi maxim de înclinare	20 grd
Decalaj max.	10 mm
Înălțime min. de montare	51 mm
Mod de funcționare	cu simplă acțiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Funcționarea cu ulei nu este posibilă
Clasă de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-40 °C...70 °C
Forță de restabilire	200 N
Greutate produs	2300 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatică	G3/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasă	Oțel galvanizat