

Cilindru burduf EB-145-100

Numar piesa: 36490

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	145
Ø de montare necesar	160 mm
Cursa	100 mm
Înălțime max., extins	170 mm
Unghi maxim de înclinare	30 grd
Decalaj max.	20 mm
Înălțime min. de montare	70 mm
Mod de funcționare	cu simplă acțiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Funcționarea cu ulei nu este posibilă
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-40 °C...70 °C
Forță de restabilire	200 N
Greutate produs	1100 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatică	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasa	Oțel galvanizat