

Cilindru burduf EB-250-185

Numar piesa: 36493

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	250
Ø de montare necesar	265 mm
Cursa	185 mm
Înălțime max., extins	275 mm
Unghi maxim de înclinare	25 grd
Decalaj max.	20 mm
Înălțime min. de montare	75 mm
Mod de funcționare	cu simplă acțiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Funcționarea cu ulei nu este posibilă
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-40 °C...70 °C
Forță de restabilire	200 N
Greutate produs	3000 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatică	G3/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasă	Oțel galvanizat