

Supapa de sens H-M5

Numar piesa: 3671

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția de revenire
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Tipul de montare	Instalarea liniei
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	115 l/min
Presiune de lucru	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Material carcasa	Alama
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR