


Ventil cu tija arc FVS-3-1/8

Numar piesa: 3876

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 normal închis monostabil
Tip de acționare	mecanic
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	146 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Presiune de lucru	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Structura constructivă	Scaun-farfurie
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominală	3.5 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Tipul de comandă	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	intern
Direcția de curgere	nu este reversibil
Mediu de comandă	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]
Nota privind dinamizarea forțată	Frecvența de comutare min. 1/an
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Greutate produs	130 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatică 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu anodizat