


Ventil cu tija arc FVSO-3-1/8

Numar piesa: 3877

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	deschis 3/2 monostabil
Tip de actionare	mecanic
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	175 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Presiune de lucru	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Structura constructiva	Scaun-farfurie
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominala	3.5 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de comanda	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	intern
Directia de curgere	nu este reversibil
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]
Nota privind dinamizarea fortata	Frecventa de comutare min. 1/an
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	130 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu anodizat