

Filtru retea CADF-C15-11A-P3

Numar piesa: 3947275

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	47 mm
Inaltime	70 mm
Lungime	231 mm
Pozitie de instalare	convectie libera
Tensiune de functionare	520/300 V
Curent de intrare	16 A
Frecventa retelei	50 Hz...60 Hz
Autorizare	ENEC UL - Recunoscut (OL) c UL - Recunoscut (OL)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Greutate produs	900 g
Tipul de montare	Placa de montare, fixata cu suruburi
Nota privind materialele	Conform RoHS