

Bac de gripper adaptiv DHAS-GF-120-U-BU

Numar piesa: 3998959

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	120
Pozitie de instalare	orice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	10 °C...50 °C
Greutate produs	29 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Falci de prindere a materialului	TPE-U (PU)