


Stechere de cuplare KS2-CK-4

Numar piesa: 4090

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Latimea nominala | 2.7 mm |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 86 l/min...129 l/min |
| Debitul nominal standardizat conform ISO 8778 | 93.2 l/min...139.8 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 11 g |
| Conector pneumatic 1 | pentru furtun cu Ø exterior 6 mm pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza |
| Material piulita olandeza | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Informatii despre material | Alama, nichelata |