



# Ventil pneumatic VL/O-3-PK-3X2

Numar piesa: 4245

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | deschis 3/2 monostabil                                                               |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 100 l/min                                                                            |
| Racord pneumatic de lucru                            | PK-3                                                                                 |
| Presiune de lucru                                    | 0 bar...8 bar                                                                        |
| Structura constructiva                               | Scaun-farfurie                                                                       |
| Latimea nominala                                     | 2.5 mm                                                                               |
| Timp de comutare oprit                               | 50 ms                                                                                |
| Timp de comutare pornit                              | 12 ms                                                                                |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                        |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)                   |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Mediu de comanda                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                        |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                                                       |
| Greutate produs                                      | 180 g                                                                                |
| Tipul de montare                                     | pe placa de racordare<br>pe cadrul de montare<br>cu orificiu de trecere<br>optional: |
| Conector pneumatic 1                                 | PK-3                                                                                 |
| Conexiune pneumatica 4                               | PK-3                                                                                 |
| Conexiune pneumatica 5                               | PK-3                                                                                 |
| Materialul placii de racordare                       | Alama<br>Ranforsat cu PPS                                                            |
| Material garnituri                                   | NBR                                                                                  |
| Material carcasa                                     | Material plastic<br>Zinc turnat sub presiune                                         |