

Robinet cu bila

VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

Numar piesa: 4405653

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai
Tip de actionare	mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Rp2
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F03 F05
Ø interior	50 mm
Dimensiunea nominala DN	50
Funcție de ventil	2/2
Directia de curgere	reversibil
Presiune nominala armatura PN	25
Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN	14.5 Nm
Pe baza standardului	EN 10226-1 ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~-] Gaze inerte Apa - lipsa vaporilor de apa lichide neutre
Temperatura medie	-15 °C...90 °C
Debit Kv	243 m³/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	Alama nichelat
Cod material carcasa	CW617N

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	FPM HNBR PTFE
Material bila	Alama cromat
Numar material bila	CW617N
Material arbore	Alama
Cod material arbore	CW617N
Greutate produs	1770 g
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune