


Ventil electromagnetic MFH-3-M5

Numar piesa: 4450

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 normal închis monostabil
Tip de acționare	electric
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	58 l/min
Racord pneumatic de lucru	M5
Presiune de lucru	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Structura constructivă	Scaun-farfurie
Tip de revenire	arc mecanic
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Latimea nominală	1.3 mm
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Acționare manuală	cu palpare
Tipul de comandă	direct
Directia de curgere	nu este reversibil
Timp de comutare oprit	16 ms
Timp de comutare pornit	9 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-15 °C...60 °C
Temperatura ambiantă	-15 °C...40 °C
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatică 2	M5
Conector pneumatic 3	M5