

# Robinet cu bila

## VZBM-11/4-RP-40-F-3T-F0405-B2B3

Numar piesa: 4451858

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                                | Valoare                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structura constructiva                                                        | Robinet cu bila cu 3 cai<br>Orificiu T                                                                        |
| Tip de actionare                                                              | mecanic                                                                                                       |
| Principiul de etansare                                                        | slab                                                                                                          |
| Pozitie de instalare                                                          | orice                                                                                                         |
| Tipul de montare                                                              | Instalarea liniei                                                                                             |
| Conectare armatura                                                            | Rp1 1/4                                                                                                       |
| Indicatorul pozitiei de comutare                                              | Directia fantei = directia de curgere                                                                         |
| Model de gaurire a flansei                                                    | F04<br>F05                                                                                                    |
| Ø interior                                                                    | 32 mm                                                                                                         |
| Dimensiunea nominala DN                                                       | 32                                                                                                            |
| Functie de ventil                                                             | 3/2                                                                                                           |
| Directia de curgere                                                           | reversibil                                                                                                    |
| Presiune nominala armatura PN                                                 | 40                                                                                                            |
| Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN | 16.7 Nm                                                                                                       |
| Pe baza standardului                                                          | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                        |
| Mediu                                                                         | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [·:·:·:·]<br>Gaze inerte<br>Apa - lipsa vapori de apa<br>lichide neutre |
| Temperatura medie                                                             | -20 °C...130 °C                                                                                               |
| Debit Kv Tip T colt                                                           | 121 m³/h                                                                                                      |
| Nota privind materialele                                                      | Conform RoHS                                                                                                  |
| Conformitatea LABS                                                            | VDMA24364 zona III                                                                                            |
| Material carcasa                                                              | Alama<br>nichelat                                                                                             |
| Cod material carcasa                                                          | CW617N                                                                                                        |

| Caracteristica                                   | Valoare                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Material garnituri                               | HNBR<br>PTFE                                             |
| Material bila                                    | Alama<br>cromat                                          |
| Numar material bila                              | CW614N                                                   |
| Material arbore                                  | Alama                                                    |
| Cod material arbore                              | CW614N                                                   |
| Greutate produs                                  | 2930 g                                                   |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK             | 1 - stres redus la coroziune                             |