

Racord rapid T TCK-M5-PK-3

Numar piesa: 4484

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	2 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	In forma de T
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	1,33 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Conector pneumatic 1	Filet exterior M5
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm pentru niplu de legatura cu Ø interior 3 mm cu piulita
Material piulita olandeza	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material inel de etansare	NBR Otel inalt aliat, inoxidabil
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune
Material surub tubular	Otel, galvanizat
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune