

Racord rapid T TCK-1/4-PK-4

Numar piesa: 4487

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	2.9 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	In forma de T
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	11 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 10 %
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm cu piulita
Material piulita olandeza	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material inel de etansare	Ranforsat cu PA TPE-U (PU)
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune