


Ventil VOFC-L-M52-M-FG14-F19

Numar piesa: 4514923

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	5/2 monostabil
Tip de acționare	electric
Latime	40 mm
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1030 l/min
Racord pneumatic de lucru	Placa de racordare G1/4
Presiune de lucru	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Structura constructivă	piston-glisant
Tip de revenire	arc mecanic
Tip de protecție	IP65
Latimea nominală	6 mm
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Acționare manuală	fara
Tipul de comandă	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	intern
Directia de curgere	nu este reversibil
Debit de ventilare Kv	1.08 m³/h
Debit Kv, aerisire	1.08 m³/h
Debit nominal normal 2-3	978 l/min
Timp de comutare oprit	22 ms
Timp de comutare pornit	26 ms
Protecție la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	-25 °C...60 °C
Temperatura ambiantă	-25 °C...60 °C

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	520 g
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	Flansa 1/4 Schema de conectare NAMUR
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	Flansa 1/4 Schema de conectare NAMUR
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu ematalizat