



Ventil electromagneticic BMFH-3-3-M5

Numar piesa: 4523

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3x3/2 normal închis monostabil
Tip de acționare	electric
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	50 l/min
Racord pneumatic de lucru	M5
Presiune de lucru	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Structura constructivă	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Tip de revenire	arc mecanic
Tip de protecție	IP65
Latimea nominală	1.3 mm
Principiul de etansare	slab
Numarul max. de pozitii de ventil	3
Tipul de comandă	direct
Consum de energie învelis	7.5 W
Mentineră consumului de energie	6 W
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiantă	-5 °C...40 °C
Greutate produs	350 g
Conector electric	Stecher
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatică 2	M5
Conector pneumatic 3	M5
Material carcasa	Aluminiu