

## Racord rapid L LCK-M5-PK-4

Numar piesa: 4562

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Latimea nominala                                        | 2.4 mm                                                                                     |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | Inel de etansare                                                                           |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                                                      |
| Design                                                  | Forma L                                                                                    |
| Unitate de ambalare                                     | 10                                                                                         |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                          |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                              |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                                         |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                                               |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                          |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C                                                                             |
| Cuplu de strangere nominal                              | 1,33 Nm                                                                                    |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal           | ± 20 %                                                                                     |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior M5                                                                          |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 6 mm<br>pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm cu piulita |
| Material piulita olandeza                               | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat                                                         |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                               |
| Material inel de etansare                               | NBR<br>Otel inalt aliat, inoxidabil                                                        |
| Material surub tubular                                  | Otel, galvanizat                                                                           |
| Material racord oscilant                                | Zinc turnat sub presiune                                                                   |