

Drosel de cale GRF-PK-3

Numar piesa: 4565

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția de revenire a droselului
Conector pneumatic 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Element de reglare	Surub moletat
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Debitul nominal normal in directia de strangulare	45 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	45 l/min
Presiune de lucru	0.5 bar...8 bar
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Pozitie de instalare	orice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Greutate produs	95 g
Material surub de reglare	Alama