

Suport senzor EAPM-L2-SH

Numar piesa: 4759852

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	4 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material suport senzor	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat