


Ventil cu tacher V/O-3-1/8

Numar piesa: 4938

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 deschis / inchis monostabil
Tip de acționare	mecanic
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	140 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Structura constructivă	Scaunul pistonului
Latimea nominală	3.5 mm
Tipul de comandă	direct
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Forța de acționare	28 N
Forța de acționare cu poziția de bază închisă	37.53 N
Greutate produs	90 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatică 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu anodizat